

Pressemitteilung Press Release

043/2011 - Januar 2011

Blatt/Page 1

EKASTU-Augenspüleinrichtungen „DuplusConnect“ (DIN EN 15154-4)

Die Augen, eines unserer wichtigsten Sinnesorgane, sind empfindlich gegen die vielfältigen Gefährdungen, die im Arbeitsleben auftreten können.

Der Hersteller EKASTU Safety stellt deshalb zwei innovative Augenspüleinrichtungen mit der Serienbezeichnung DuplusConnect vor.

Absolute Priorität bei der Konstruktion und dem Design war eine sichere, einfache und schnelle Handhabung der Einrichtung.

Die EKASTU-Augenspüleinrichtungen der Serie DuplusConnect werden als Erste-Hilfe-Sofortmaßnahme am Unfallort eingesetzt, sobald beispielsweise Fremdstoffe in die Augen gelangen. Insbesondere in Laboratorien, der verarbeitenden Industrie sowie im Handwerk ist es äußerst ratsam derartige Einrichtungen vorzuhalten.

Im Vergleich zu herkömmlichen Augenspülflaschen stehen bei den EKASTU-Augenspüleinrichtungen DuplusConnect **2 robuste PE-Tanks mit 2 integrierten Augentrichtern** zur Verfügung.

Durch die spezielle Konstruktion können dadurch **beide Augen gleichzeitig** gespült werden.

Die EKASTU-Augenspüleinrichtungen der Serie DuplusConnect sind mit insgesamt 0,35 l Wassertanks oder mit insgesamt 1,2 l Wassertanks erhältlich.

Die geschwungenen und abgerundeten Augentrichter bieten angenehme Auflagen und Abdichtungen rund um die Augenhöhlen und wirken gleichzeitig als Kontaktschutz, der Berührungen der Augäpfel mit den Wasseraustrittsöffnungen verhindern.

Die Sprühköpfe verfügen über separate Wasserabläufe für die verbrauchten und kontaminierten Flüssigkeiten. Dies stellt sicher, dass bei jedem Spülvorgang frisches Wasser an die Augen gelangt und dadurch optimale Auswascheffekte erzielt werden.

Schutzkappen decken die Sprühköpfe hygienisch und auslaufsicher ab und lassen sich leicht auch mit geschlossenen Augen öffnen.

Schutzsiegel, an den Wassertanks, garantieren eine Unversehrtheit und dadurch eine ständige Einsatzbereitschaft. In versiegeltem Zustand sind die Einrichtungen 3 Jahren haltbar und gleichzeitig **völlig wartungsfrei**.

Pressemitteilung Press Release

043/2011 - Januar 2011

Blatt/Page 2



**EKASTU-Augenspüleinrichtung
DuplusConnect 1,2 l
Best.-Nr. 177 911**



**EKASTU-Augenspüleinrichtung
DuplusConnect 0,35 l
Best.-Nr. 177 912**

Tipps zur Aufbewahrung:

innovative EKASTU-Augenspülstation (EPS)

Die Augenspülstationen wurden so konstruiert, dass sie spielend an Wänden befestigt werden können. Dadurch ist eine sofortige Verfügbarkeit der EKASTU-Augenspüleinrichtung in Gefahrenbereichen bzw. an markanten Stellen gewährleistet.

Die Deckel der EKASTU-Augenspülstationen sind im Einsatzfalle „Ruckzuck“ zu entfernen. Die Verfallsdaten der Einrichtungen der Serie DuplusConnect sind außen auf dem „Ruckzuck“-Deckel eintragbar.

Die Augenspülstationen sind aus EPS (expanded polystyrene = aufgeschäumtes Polystyrol) gefertigt. Die EKASTU-Augenspülstationen schützen die EKASTU-Augenspüleinrichtungen der Serie DuplusConnect vor Verunreinigungen und Verschmutzungen, sowie vor Wärme und Kälte.



**EKASTU-Augenspülstation (EPS), leer
Best.-Nr. 277 955**

***Fordern Sie einfach unseren aktuellen Katalog 2011 an.
Bei weiteren Fragen helfen Ihnen die Berater des Herstellers
EKASTU Safety gerne weiter.***

***www.ekastu.de
info@ekastu.de
Helpline: 0711/263590-15***

***www.ekastu.li
info@ekastu.li
Helpline: +423 380 06 06***